




База руля R9 V2 с прямым приводом




01 Особенности продукта

- Пиковый крутящий момент 9 Н·м
- Профессиональная система сервопривода с прямым приводом.
- Высокая плотность энергии и высокая скорость работы двигателя с полным приводом
- Широкий диапазон выходной платформы по скорости и крутящему моменту.
- Корпус из авиационного алюминиевого сплава
- Беспроводное или проводное электропитание и технологии соединения.
- Поддержка десятков программ для моделирования гонок.
- Управление APP с мобильного телефона

02 Внешний вид базы руля



03 Основные параметры



04 Инструкция по установке

1. Прикрепите базу R9 V2 к кронштейну симулятора через 4 отверстия для винтов вниз.
(настольное зажимное устройство будет представлено позже)
2. Вставьте разъем питания Type-B и разъем USB в соответствующие порты на задней части базы R9 V2, подключите другой конец кабеля питания к розетке питания 220 В и подключите разъем питания Type-B.
3. Кратковременно нажмите кнопку питания на задней панели базы R9 V2 (кратковременное нажатие для включения питания, длительное нажатие для выключения).
4. Загрузите и установите программное обеспечение MOZA Pit House из справочного центра официального сайта MOZA Racing (www.mozaracing.com), чтобы начать свое гоночное путешествие.
5. Для получения дополнительной информации и обучающих видеороликов посетите официальный сайт (www.mozaracing.com).

05 Меры предосторожности

- Категорически запрещается подвергать устройство воздействию дождя и влажности во избежание возгорания/поражения электрическим током.
- Категорически запрещается использовать устройство под прямыми солнечными лучами.
- Рекомендуемая температура в помещении: 15°C ~ 35°C.
- Для вашей безопасности и благополучия следите за игровым временем и делайте перерывы по мере необходимости.
- Устройство не подходит для детей младше 6 лет: мелкие аксессуары могут стать причиной удушья!
- Дети до 13 лет должны находиться в сопровождении родителей.
- Категорически запрещается разбирать оборудование самостоятельно, в противном случае вы потеряете право на гарантию.
- Оборудование должно быть подключено к заводской сети электропитания для обеспечения безопасности потребления электроэнергии и защиты прав и интересов пользователей.
- В целях обеспечения соответствующей безопасности ремонт или замена деталей может осуществляться только в официально авторизованных ремонтных центрах.
- Нестандартное электропитание запрещено, даже если такие данные, как соответствующие напряжения, совпадают.
- Во избежание повреждения изделия используйте только питание переменного тока, подаваемое в стандартную розетку.
- Не подвергайте устройство воздействию источников тепла.
- Отключите шнур питания устройства, если оно не будет использоваться в течение длительного времени.
- Если вы обнаружите какие-либо отклонения, немедленно прекратите его использование и обратитесь за помощью к официальному представителю MOZA или соответствующему авторизованному центру.
- Пожалуйста, обратите внимание на официальный сайт MOZA и общедоступную платформу для получения самой последней информации о соответствующем продукте.


⚠ Этот продукт создан как симулятор! Пожалуйста, не забывайте отличать симуляцию от реальности и водите безопасно!

06 Комплектация


- База руля
- Адаптер питания
- Шнур питания
- Кабель передачи данных
- Комплект винтов
- Тканевая сумка
- Стикер MOZA

07 Знакомство с ПО


На главной странице вы можете просмотреть рабочее состояние каждого подключенного устройства, установить угол поворота руля, силу обратной связи, педали, руль, счетчики и т. д., а также быстро запустить игру.




Включенные пресеты позволяют новичкам быстро выбрать комфортные настройки и начать погружение в мир гонок, тогда как более профессиональные игроки имеют доступ к подробным и расширенным конфигурациям своих продуктов MOZA, если они захотят их настроить.




Инновационная система эквалайзера ощущения дороги позволяет пользователям регулировать обратную связь руля в соответствии со своими предпочтениями и различными условиями на месте проведения.




Цвет индикатора переключения передач на руле можно свободно выбрать в центре управления, а время смены цвета можно установить в соответствии с переключением передач.



Можете быстро отрегулировать ход педали, чтобы улучшить ощущение для стопы в соответствии с личными потребностями.



Upgrade the ecosystem of moza racing suite with one click and easily enjoy the latest functional experience



*Для получения дополнительных инструкций по программному обеспечению посетите страницу справочного центра официального веб-сайта MOZA Racing (www.mozaracing.com), где можно загрузить последние версии инструкций и руководств.

08 Спецификации

Поддерживаемая платформа: PC

Форма привода: прямой привод

Максимальный угол поворота: бесконечный круг

Материал корпуса: авиационный алюминиевый сплав.

Цвет корпуса: черный/белый

Максимальный крутящий момент: 9 Н•м

Максимальная мощность: 180 Вт

Входное напряжение: 110В~220В AC->36В постоянного тока

Частота обновления USB: 1000Гц

Индикатор док-станции: поддерживается

Функция APP: поддерживается

Quick Release: поддерживается

Интерфейс: структура, мощность, данные, аварийная остановка, дисплей.

Аксессуары: руководство и гарантийный талон, блок питания, кабель для передачи данных, набор инструментов.

Способ крепления: 4 отверстия внизу, специальный кронштейн, регулировка угла наклона и боковая фиксация, зажим на рабочем столе.

Настольный зажим: опционально

Боковое крепление: опционально

Аварийный выключатель: опционально

Функция обновления прошивки: поддержка

09 Дополнительное объяснение

- Этот продукт имеет высокую силу обратной связи и мелкие детали. Детям запрещено использовать без присмотра родителей.
- Держитесь подальше от свободной одежды и легко запутывающихся предметов, таких как волосы, косы, юбки и т.д.
- MOZA R9 V2 готова к использованию прямо из коробки. Прошивка обновлена до последней заводской версии. Для получения дополнительной информации об обновлениях программного обеспечения посетите веб-сайт MOZA.
- Данное руководство предназначено только для демонстрационных целей и не может быть использовано в маркетинговых целях. Это общее описание одного продукта (включая связанные серии продуктов). Пожалуйста, ознакомьтесь с фактическим продуктом при покупке.
- Приведенные выше изображения и содержание продукта предназначены только для демонстрационных целей. Фактический продукт может незначительно отличаться по внешнему дизайну (включая, помимо прочего, внешний вид, цвет, размер) и отображению контента (включая, помимо прочего, фон, пользовательский интерфейс, изображения). Пожалуйста, проверьте фактический продукт для справки.
- Все приведенные выше данные испытаний получены в испытательной лаборатории MOZA и могут не отражать фактические показатели производительности из-за условий использования и экологических причин.
- Вышеуказанное содержимое, такое как описания, изображения и т. д., может быть изменено. MOZA может корректировать соответствующий контент в соответствии с характеристиками и характеристиками фактического продукта, чтобы предоставить более точную информацию о продукте. Наличие продукции может колебаться из-за непредвиденных проблем во время обработки партии или доставки. В этом случае MOZA может изменить соответствующие описания и изображения, если это необходимо, без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте соответствующую информацию по официальным каналам.